


Posicionador CMSH-S-V-SD-AL-C1N12-HA

Número de artículo: 8097426

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Posicionador digital electroneumático
Modo de funcionamiento	Doble efecto De simple efecto
Posición de montaje	Cualquiera
Principio de medición del sistema de medición de recorrido	Potenciómetro
Margen de detección	0 grado...115 grado
Indicación	Pantalla LCD, giratoria 90° mediante software
Posibilidades de ajuste	Mediante pantalla y pulsadores
Duración del ciclo	20 ms
Altura nominal de utilización	<= 2000 m NHN
Categoría de sobretensión	II
Presión de funcionamiento	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Caudal de aire a $\Delta p = 6$ bar	270 l/min...380 l/min
Nota sobre el caudal de aire	En función de los accesorios específicos adicionales
Conexión neumática	con accesorio específico
Protección contra inversión de polaridad	sí
Resistencia de conexión	3 kOhm...80 kOhm
Entradas analógicas, margen de señal	4-20 mA con HART
Entradas analógicas, impedancia de entrada	480 Ohm a 20 mA
Entradas analógicas, resistencia a sobrecarga	<65 mA
Entradas analógicas, separación galvánica	sí
Curva característica de las entradas	1x según IEC 61131-2, tipo 3
Entradas digitales, protección contra inversión de la polaridad	sí
Entradas digitales, separación de potencial	sí
Entradas digitales, resistencia a sobrecargas	33 V
Conexión eléctrica 1, función	Entrada analógica Entrada digital sensor de recorrido/de ángulo externo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Regleta de bornes

Característica	Valor
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Terminal muelle
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	7
Racor de cables	2x 1/2 NPT
Longitud máx. del cable	30 m para sensor de posición externo Apantallado
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Nota sobre la temperatura ambiente	Pantalla: -30 - 80 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C
Clase climática	1K5 según EN 60721 para almacenamiento 4K3 según EN 60721 para funcionamiento
Grado de protección	IP66 IP67
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 1, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Grado de ensuciamiento	3
Certificación	RCM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX) Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Material del cuerpo	Aluminio, recubierto con polvo sinterizado
Material pantalla visual	PC
Material del eje	Acero inoxidable de alta aleación
Material del acoplamiento	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de las juntas	EPDM NBR VMQ
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Peso del producto	2055 g