



Conector eléctrico tipo zócalo NEFV-V13-XX4G3-T1G3

Número de artículo: 8109877

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones: ancho x largo x alto	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Tipo de fijación	Con taladro pasante para tornillo M3
Salida del cable	Recto
Peso del producto	6.8 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	ZIF
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	3
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Enchufado
Conexión eléctrica 2, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	ZIF
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	3
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	Enchufado
Conexión eléctrica 3, función	Lado de control
Conexión eléctrica 3, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 3, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 3, técnica de conexión	Codificación específica de Festo
Conexión eléctrica 3, número de contactos/hilos	3
Conexión eléctrica 3, contactos/hilos ocupados	3
Conexión eléctrica 3, tipo de fijación	Enchufado
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...310 V
Conexión a conductor protector	No disponible
Apantallamiento	No
Grado de protección	IP40
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C

Característica	Valor
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	2
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Bronce niquelado y dorado