


Carro eléctrico EGSK-15- -

Número de artículo: 562749

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera de trabajo	25 mm...100 mm
Tamaño	15
Diámetro del husillo	5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Eje lineal electromecánico Con husillo de bolas
Referenciación	Interruptor de referencia
Tipo de husillo	Husillo de bolas
Aceleración máx.	10 m/s ²
Velocidad máxima	0.16 m/s...0.33 m/s
Precisión de repetición	±0,003 - ±0,004 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP10
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Capacidad de carga dinámica del cojinete fijo	590 N
Capacidad de carga dinámica de la guía lineal	1532 N
Momento de superficie de 2.º grado Iy	910 mm ⁴
Momento de superficie de 2.º grado Iz	14200 mm ⁴
Fuerza de avance máx. Fx	19 N...57 N
Capacidad de carga estática de la guía lineal	3450 N
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0.0048 kgcm ²
Constante de avance	1 mm/rev...2 mm/rev
Capacidad de carga estática del cojinete fijo	290 N
Tipo de fijación	Con rosca interior y casquillo para centrar
Material de la culata posterior	Fundición inyectada de aluminio Recubierto
Material del perfil	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa del accionamiento	Fundición inyectada de aluminio Recubierto

Característica	Valor
Material del carro	Acero
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	Acero