

Bobina magnética VACC-S13-11-K4-1-KS4A

Número de artículo: 8114136

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Posición de montaje	Cualquiera
Indicador de posición de conmutación	No
Tiempo de conexión	100%
Consumo de corriente requerido	16 mA
Clase de aislamiento	H
Potencia de entrada máx. Pi	1,2 W
Tensión máxima de entrada Ui	32 V
Corriente máx. de entrada Ii	0,2 A
Valores característicos de las bobinas	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Capacitancia interna efectiva Ci	Irrelevante por su pequeña magnitud
Inductancia interna efectiva Li	Irrelevante por su pequeña magnitud
Fluctuaciones de tensión admisibles	-15 % / +10 %
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (KR) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (KR) Zona 22 (ATEX)
Organismo que expide el certificado	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
Categoría ATEX para gas	II 2G
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex ia IIC T5, T6
Tipo de protección contra explosión de polvo	Ex iaD 21 T80/T95°C
Temperatura ambiente Ex	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP65

Característica	Valor
Peso del producto	330 g
Conexión eléctrica	Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la bobina magnética	PA UP