

Cilindro guiado DFM-32-25-P-A-KF-F1A

Número de artículo: 8118892

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Distancia del centro de gravedad de la carga útil a la placa de yugo xs	50 mm
Carrera	25 mm
Diámetro del émbolo	32 mm
Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento	Joch
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Guía
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Variantes	No pueden utilizarse metales con cobre, zinc o níquel como componente principal. Son excepciones el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas.
Presión de funcionamiento	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Velocidad máxima	0.8 m/s
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Clase 7 según ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	0.4 Nm
Fuerza máx. Fy	1130 N
Fuerza Fy estática máx.	1260 N
Fuerza Fz máxima	1130 N
Fuerza Fz estática máx.	1260 N

Característica	Valor
Momento Mx máximo	44.09 Nm
Momento estático Mx máximo	49.14 Nm
Momento My máx.	18.66 Nm
Momento estático My máximo	20.79 Nm
Momento máximo Mz	18.66 Nm
Momento estático Mz máximo	20.79 Nm
Carga de par máxima admitida Mx en función de la carrera	9.08 Nm
Máx. carga útil en función de la carrera con distancia definida xs	149 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	415 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	482 N
Masa móvil	895 g
Peso del producto	1684 g
Centro de gravedad de la masa móvil en función de la carrera	28 mm
Conexiones alternativas	Véase dibujo técnico del producto
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación