


Eje accionado por husillo ELGT-BS-90-200-20P

FESTO

Número de artículo: 8124421



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera de trabajo	200 mm
Tamaño	90
Reserva de carrera	0 mm
Juego de inversión	150 µm
Diámetro del husillo	15 mm
Paso de husillo	20 mm/rev
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Eje lineal electromecánico Con husillo de rodamiento de bolas
Tipo de motor	Motor paso a paso Servomotor
Tipo de husillo	Husillo con circulación de bolas
Variantes	No pueden utilizarse metales con cobre, zinc o níquel como componente principal. Son excepciones el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas.
Aceleración máx.	15 m/s ²
Revoluciones máx.	3000 1/min
Velocidad máxima	1 m/s
Precisión de repetición	±0,02 mm
Tiempo de conexión	100%
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 6 según ISO 14644-1
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Fuerza de avance continua	810 N
Momento de superficie de 2.º grado ly	631000 mm ⁴
Momento de superficie de 2.º grado lz	1948000 mm ⁴
Momento de giro en funcionamiento sin carga, con máxima velocidad del movimiento	0.2 Nm

Característica	Valor
Momento de giro en funcionamiento sin carga, con mínima velocidad del movimiento	0.04 Nm
Fuerza máx. Fy	4710 N
Fuerza Fz máxima	5600 N
Fy con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	17352 N
Fz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	20631 N
Momento Mx máximo	65 Nm
Momento My máx.	51 Nm
Momento máximo Mz	51 Nm
Mx con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	239 Nm
My con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	188 Nm
Mz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	188 Nm
Fuerza radial máxima en el vástago de accionamiento	290 N
Fuerza de avance máx. Fx	810 N
Momento de inercia de torsión It	151000 mm ⁴
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0.2522 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0.1013 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0.2291 kgcm ²
Constante de avance	20 mm/rev
Masa móvil	1645 g
Peso del producto	6400 g
Peso básico con carrera de 0 mm	4353 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	104 g
Flexión dinámica (carga en movimiento)	0,05 % de la longitud del eje, máximo 0,5 mm
Flexión estática (carga detenida)	0,1 % de la longitud del eje
Código de interfaz del actuador	T46
Material de la culata posterior	Fundición inyectada de aluminio, pintada
Material del perfil	Aleación forjada de aluminio anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa del accionamiento	Fundición inyectada de aluminio, pintada
Material de la guía del carro	Acero
Material del raíl de guía	Acero
Material del carro	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	Acero