

# Amortiguador DYEF-G8-M4-Y1-F1A

Número de artículo: 8131070

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | M4                                                                                                                                                                                                                                |
| Carrera                                 | 0.9 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Amortiguación                           | Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados sin tope fijo metálico                                                                                                                                                   |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                                                                                                                                                                                        |
| Detección de posición                   | Sin                                                                                                                                                                                                                               |
| Variantes                               | No pueden utilizarse metales con cobre, zinc o níquel como componente principal. Son excepciones el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas. |
| Velocidad máx. de impacto               | 0.8 m/s                                                                                                                                                                                                                           |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                                                                                                                                                                  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Longitud de amortiguación               | 0.9 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Par de apriete máx.                     | 0.5 Nm                                                                                                                                                                                                                            |
| Consumo máximo de energía por carrera   | 0.018 J                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso del producto                       | 5 g                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de fijación                        | Con manguito con rosca interior                                                                                                                                                                                                   |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                                                                                                                                                 |
| Material de las juntas                  | NBR                                                                                                                                                                                                                               |
| Material del cuerpo                     | Acero de alta aleación                                                                                                                                                                                                            |