


Reductor
EMGA-80-A-G12-100A
Número de artículo: 8141748

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	80 mm
Tamaño de la brida del motor	100 mm
Holgura torsional	0.25 grado
Tipo de reductor	Winkelgetriebe
Relación de reducción	12:1
Velocidad máxima de accionamiento	7000 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP54
Momento de giro permanente de salida	120 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	1.379 kgcm ²
Momento de giro máx. de salida	240 Nm
Rendimiento máximo	94 %
Rigidez torsional	5 Nm/arcmin
Peso del producto	5100 g
Conexión entre reductor y eje de salida	80G
Interfaz entre reductor y actuador	100A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS