

# Cilindro normalizado CRDSNU-20-20-P-A

Número de artículo: 8152559

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                               | Valor  |
|--|--|
| Carrera                                      | 20 mm  |
| Diámetro del émbolo                          | 20 mm  |
| Rosca del vástago                            | M8   |
| Amortiguación                                | Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados                      |
| Posición de montaje                          | Cualquiera   |
| Conforme a la norma                          | ISO 6432   |
| Extremo del vástago                          | Rosca exterior   |
| Forma constructiva                           | Émbolo<br>Vástago<br>Camisa del cilindro                                     |
| Detección de posición                        | Para sensor de proximidad  |
| Presión de funcionamiento                    | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar  |
| Modo de funcionamiento                       | Doble efecto   |
| Medio de funcionamiento                      | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando         | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC      | 3 - riesgo de corrosión alto   |
| Conformidad PWIS                             | VDMA24364-B2-L   |
| Clase de sala limpia                         | Clase 6 según ISO 14644-1  |
| Aptitud para el contacto con alimentos       | Véase declaración de conformidad   |
| Temperatura ambiente                         | -20 °C...80 °C   |
| Energía de impacto en las posiciones finales | 0.2 J  |
| Fuerza teórica con 6 bar, retorno            | 158 N  |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance             | 188 N  |
| Masa móvil con carrera de 0 mm               | 42 g   |
| Aumento masa móvil por 10 mm de carrera      | 4 g  |
| Peso básico con carrera de 0 mm              | 310 g  |
| Peso adicional por 10 mm de carrera          | 7 g  |
| Tipo de fijación                             | Con accesorios   |
| Conexión neumática                           | G1/8   |
| Nota sobre el material                       | Conformidad con la Directiva RoHS  |

| <b>Característica</b>              | <b>Valor</b>                      |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Material de la tapa                | Acero inoxidable de alta aleación |
| Material del vástago               | Acero inoxidable de alta aleación |
| Material de la camisa del cilindro | Acero inoxidable de alta aleación |