

Regulador de presión proporcional VPPE-3-1-1/8-10-420-E1-F1A

Número de artículo: 8156424

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal alimentación de aire	5 mm
Diámetro nominal purga de aire	2.5 mm
Variantes	No pueden utilizarse metales con cobre, zinc o níquel como componente principal. Son excepciones el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas.
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera Preferentemente en vertical
Forma constructiva	Regulador de diafragma servopilotado
Resistencia a cortocircuitos	Para todas las conexiones eléctricas
Indicación de seguridad	Posición de seguridad VPPE: en caso de una ruptura del cable de alimentación se mantiene la presión de salida sin regulación.
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Tipo de control	Servopilotado
Función de la válvula	Regulador de presión proporcional de 3 vías
Tipo de indicación	Display LED 3 dígitos
Margen de regulación de presión MPa	0.01 MPa...1 MPa
Margen de regulación de presión	0.1 bar...10 bar
Presión de entrada 1	6 bar...11 bar
Presión de entrada 1 Mpa	0.6 MPa...1.1 MPa
Histéresis máx. de la presión	0.005 MPa 0.725 psi
Histéresis máxima de la presión	0.05 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1250 l/min
Margen de tensiones de servicio DC	21.6 V...26.4 V
Consumo de corriente máx.	160 mA
Tiempo de conexión	100%
Consumo máximo de potencia eléctrica	4.2 W
Ondulación residual	10 %

Característica	Valor
Salida	PNP
Margen de señal de la salida analógica	4 - 20 mA
Margen de señal de la entrada analógica	4 - 20 mA
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Certificación	RCM c UL us - Listed (OL)
Símbolo KC	KC-CEM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Organismo que expide el certificado	UL E322346
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	10 °C...50 °C
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	390 g
Linealidad	1 %FS
Histéresis	0.5 %FS
Reproducibilidad	0.5 %FS
Precisión total	1,25 %FS
Coeficiente de temperatura	0.04 %/K
Conexión eléctrica	5 pines M12 Conector
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, recubierto con polvo sinterizado