



**Pinzas Bernoulli**  
**OGGB-140-G18-2**  
Número de artículo: 574567

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                            | Valor                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Posición de montaje                                       | Cualquiera                                    |
| Posición de la conexión                                   | Superior/lateral                              |
| Diámetro de pinza                                         | 140 mm                                        |
| Presión de funcionamiento                                 | 0 bar...6 bar                                 |
| Presión nominal de funcionamiento                         | 1 bar                                         |
| Consumo de aire con presión de funcionamiento nominal     | 110 l/min                                     |
| Medio de funcionamiento                                   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                      | Funcionamiento con lubricación imposible      |
| Conformidad PWIS                                          | VDMA24364-B2-L                                |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                   | 2 - riesgo de corrosión moderado              |
| Temperatura del medio                                     | 0 °C...60 °C                                  |
| Temperatura ambiente                                      | 0 °C...60 °C                                  |
| Nivel de ruido para presión nominal de funcionamiento     | 65 dB(A)                                      |
| Nivel de ruido con presión nominal de funcionamiento      | 78 dB(A)                                      |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 7 N                                           |
| Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento  | 1 N                                           |
| Tipo de fijación                                          | Con rosca interior                            |
| Conexión neumática                                        | G1/8                                          |
| Conexiones alternativas                                   | G1/8                                          |
| Nota sobre el material                                    | Conformidad con la Directiva RoHS             |
| Material del cuerpo                                       | Aleación de aluminio forjado<br>Anodizado     |
| Material del elemento distanciador                        | POM                                           |
| Peso del producto                                         | 348 g                                         |