

Brida de empuje DARF-Q13-16-1

Número de artículo: 8163622

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Adaptador para actuador giratorio
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Clase 9 según ISO 14644-1
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Momento de flexión máx.	4 Nm
Carga axial estática máx.	140 N
Peso del producto	52 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y casquillos para centrar
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la brida	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material del casquillo	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero, recubierto