

# **Cartucho** **NPQX-D-PC12-Q6-P10** Número de artículo: 8174167

**FESTO**



## **Hoja de datos**

| Característica                                             | Valor                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                                                     |
| Diámetro nominal                                           | 4 mm                                                                         |
| Profundidad de inserción del tubo flexible                 | 14.9 mm                                                                      |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Junta tórica                                                                 |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                   |
| Forma constructiva                                         | forma recta<br>Principio Push-pull                                           |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                           |
| Presión de funcionamiento                                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi            |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi            |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes               |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 3 - riesgo de corrosión alto                                                 |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...60 °C                                                               |
| Peso del producto                                          | 1.2 g                                                                        |
| Tipo de fijación                                           | Con abrazadera de sujeción                                                   |
| Conexión neumática 1                                       | Cartucho de 12 mm                                                            |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm                                |
| Color del anillo extractor                                 | Azul                                                                         |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del cuerpo                                        | Reforzado con PA                                                             |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                                          |
| Material de la junta tórica                                | HNBR                                                                         |
| Material de la junta del tubo flexible                     | HNBR                                                                         |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                                            |