


**Conjunto de sujeción axial**  
**EAMM-A-L48-80G-G2**  
Número de artículo: 8197455

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud nominal                  | 59 mm                             |
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.                 | 6000 1/min                        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP40                              |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa     | 39 kgmm <sup>2</sup>              |
| Momento de giro transmisible      | 21 Nm                             |
| Peso del producto                 | 619 g                             |
| Código de interfaz del actuador   | L48                               |
| Código de interfaz, entrada motor | 80G                               |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |