

# Regulador de presión LR-1/2-D-MIDI-MPA

Número de artículo: 8002257

**FESTO**



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | Midi                                                                                                 |
| Serie                                              | D                                                                                                    |
| Bloqueo del accionamiento                          | Botón giratorio con bloqueo                                                                          |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                                                                           |
| Forma constructiva                                 | Válvula reguladora de membrana de accionamiento directo                                              |
| Función del regulador                              | Presión inicial constante<br>Con compensación de la presión inicial<br>Con escape de aire secundario |
| Indicador de presión                               | Con manómetro                                                                                        |
| Presión de funcionamiento                          | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                                                    |
| Margen de regulación de presión                    | 0.5 bar...12 bar                                                                                     |
| Histéresis máx. de la presión                      | 0.02 MPa<br>2.9 psi                                                                                  |
| Histéresis máxima de la presión                    | 0.2 bar                                                                                              |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 3500 l/min                                                                                           |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                                       |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)                         |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                                     |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                    |
| Clase de pureza del aire en la salida              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                                       |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Peso del producto                                  | 720 g                                                                                                |
| Tipo de fijación                                   | En panel frontal<br>Instalación en la tubería<br>Con accesorios                                      |
| Conexión neumática 1                               | G1/2                                                                                                 |
| Conexión neumática 2                               | G1/2                                                                                                 |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                    |
| Material de la placa base                          | Fundición inyectada de cinc                                                                          |

| Característica         | Valor                       |
|------------------------|-----------------------------|
| Material de las juntas | NBR                         |
| Material del cuerpo    | Fundición inyectada de cinc |