


Unidad de mantenimiento combinada MSB6-3/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Número de artículo: 8233032

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo cierre con accesorios
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento Sin enclavamiento
Purga de condensado	Giro manual
Forma constructiva	Módulo de derivación
Volumen máx. de condensado	38 ml
Función del regulador	Presión inicial constante Con compensación de la presión inicial Con escape de aire secundario Con flujo inverso
Protección de funda	Funda de protección de material sintético
Indicador de presión	Con manómetro
Presión de funcionamiento	0.45 MPa...1.8 MPa 4.5 bar...18 bar 65.25 psi...261 psi
Margen de regulación de presión MPa	0.4 MPa...1.2 MPa
Margen de regulación de presión	4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
Caudal normal máx.	2300 l/min
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 1,5 W
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	3780 g
Tipo de fijación	Con escuadra de fijación
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 3	G1/2
Material del filtro	PE
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC