


# Racor rápido pasamuros QCK-1/8-PK-4-B

Número de artículo: 9425

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal                                           | 3.4 mm                                                                                                    |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Anillo de junta                                                                                           |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                                                |
| Forma constructiva                                         | Pasamuros                                                                                                 |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                                                        |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                         |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                             |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                                                             |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                                              |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                         |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...60 °C                                                                                            |
| Par de apriete nominal                                     | 3.5 Nm                                                                                                    |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                                                                                                    |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca interior G1/8                                                                                       |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm<br>Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca |
| Material de las tuercas de unión                           | Aleación forjada de aluminio anodizado                                                                    |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                         |
| Material de las tuercas                                    | Acero, galvanizado                                                                                        |
| Material de la pieza de conexión                           | Aleación forjada de aluminio anodizado                                                                    |