


Distributeur pour montage en panneau SVS-3-1/8

Code article: 10190

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	120 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Pression de service	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Structure de construction	Clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de pilotage	piloté
Sens d'écoulement	Irréversible
Note concernant la dynamisation forcée	Fréquence de commutation minimale 1/semaine
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force d'actionnement	8 N
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	POM
Matériau joints d'étanchéité	NBR TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	Aluminium