


Distributeur pour montage en panneau SVS-4-1/8

Code article: 10192

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	4/2 monostable
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	120 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Pression de service	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Structure de construction	Clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de pilotage	Direct
Sens d'écoulement	Irréversible
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:--]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force d'actionnement	8 N
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Matériau du couvercle	POM
Matériau joints d'étanchéité	NBR TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	Aluminium