



Pince à serrage parallèle HGPD-63-A-G1

Code article: 1132955

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	63
Course par mors de pince	16 mm
Précision de remplacement max.	0.2 mm
Jeu angulaire max. du mors de pince ax, ay	0.1 deg
Jeu max. des mors de pince Sz	0.02 mm
Symétrie en rotation	0.2 mm
Répétabilité de la pince	0.05 mm
Nombre de mors de pince	2
Mode d'entraînement	pneumatique
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de la pince	Parallèle
Sécurité de préhension	À l'ouverture
Structure de construction	Plan incliné cycle de travail à guidage forcé
Détection de position	Pour capteur de proximité
Pression de service	4 bar...8 bar
Pression de service d'air de barrage	0 bar...0.5 bar
Fréquence de travail max. de la pince	2 Hz
Temps d'ouverture min. sous 6 bar	170 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar	328 ms
Masse max. par doigt de pince externe	1340 g
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	5 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	116.19 kgcm ²
Couple max. sur le mors de pince Mx statique	120 Nm
Couple max. sur le mors de pince My statique	80 Nm

Caractéristiques	Valeur
Couple max. sur le mors de pince Mz statique	65 Nm
Intervalle de relubrification des éléments de guidage	5 MioCyc
Poids du produit	3998 g
Mode de fixation	avec taraudage et douille de centrage Avec trou débouchant et douille de centrage Avec trou débouchant et goupille cylindrique Par taraudage et goupille cylindrique Au choix :
Raccord pneumatique d'air de barrage	M5
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du capuchon d'obturation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé
Matériau mors de pince	Acier trempé