


# Capteur-butée SVK-3-PK-3

Code article: 12146

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	50 l/min
Raccord de travail pneumatique	PK-3
Pression de service	-0.9 bar...8 bar
Structure de construction	Siège à bille
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal	1.5 mm
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de pilotage	Direct
Sens d'écoulement	Irréversible
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-10 °C...80 °C
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	Non canalisé