


carter d'accouplement EAMK-A-E32-44A

N° de pièce: 124631

FESTO

pour axes linéaires DGE



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--------------------------------------|---------------|
| Position de montage | indifférent |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 150 g |
| Code d'interface, actionneur | E32 |
| Code d'interface, carter de couplage | 44A |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |