


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-L95-120GC

Número de artículo: 8063531

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	95.4 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	4500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	374 kgmm ²
Momento de giro transmisible	192 Nm
Peso del producto	3608 g
Código de interfaz del actuador	L95
Código de interfaz, entrada motor	120GC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS