


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-N48-56GA

Número de artículo: 8063596

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud nominal                  | 57.5 mm                           |
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.                 | 6000 1/min                        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP40                              |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa     | 39 kgmm <sup>2</sup>              |
| Momento de giro transmisible      | 21 Nm                             |
| Peso del producto                 | 621 g                             |
| Código de interfaz del actuador   | N48                               |
| Código de interfaz, entrada motor | 56GA                              |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |