

# Unité de guidage FENG-32-250-KF

Code article: 150289

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques              | Valeur                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Taille                        | 32                                             |
| Course                        | 250 mm                                         |
| Position de montage           | Indifférente                                   |
| Guidage                       | Guidage à recirculation de billes              |
| Structure de construction     | Guidage                                        |
| Protection contre l'explosion | Tenir compte des consignes de la certification |
| Conformité PWIS               | VDMA24364-B2-L                                 |
| Température ambiante          | -20 °C...80 °C                                 |
| Force max. Fy                 | 750 N                                          |
| Force max. Fy statique        | 1020 N                                         |
| Force max. Fz                 | 750 N                                          |
| Force max. Fz statique        | 1020 N                                         |
| Couple max. Mx                | 28 Nm                                          |
| Couple max. Mx statique       | 38 Nm                                          |
| Couple max. My                | 34 Nm                                          |
| Couple max. My statique       | 46 Nm                                          |
| Couple max. Mz                | 34 Nm                                          |
| Couple max. Mz statique       | 46 Nm                                          |
| Force de déplacement          | 15 N                                           |
| Poids du produit              | 1980 g                                         |
| Mode de fixation              | Avec taraudage                                 |
| Note sur le matériau          | Conforme à RoHS                                |
| Matériau d'élément de guidage | Acier traité                                   |
| Matériau du boîtier           | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé           |
| Matériau de plaque étrier     | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé           |