

Vérin cartouche EGZ-10-10

Code article: 15037

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	10 mm
Ø du piston	10 mm
Amortissement	Pas d'amortissement
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Structure de construction	Piston Tige de piston Tube de vérin
Détection de position	sans
Variantes	Tige de piston simple
Pression de service	2 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Huile d'ester < 0,1 mg/m³, selon ISO 8573-1:2010 [:::2]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Couple de serrage de la fixation d'actionneur	20 Nm
Force théorique sous 6 bar	42 N
Force théorique à 6 bar, avance	42 N
Mode de fixation	avec filetage Avec contre-écrou Au choix :
Raccord pneumatique	M5
Matériau du couvercle	POM
Matériau joints d'étanchéité	TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	Laiton Nickelé
Matériau tige de piston	acier fortement allié