


Capteur de proximité SME-1-S-LED-24-B

Code article: 150851

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	Forme parallélépipédique
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Valeur mesurée	Position
Principe de mesure	Contact Reed
Température ambiante	-20 °C...70 °C
Répétabilité	0.2 mm
Sortie de commutation	avec contact bipolaire
Fonction des éléments de commutation	Contact NO
Durée d'enclenchement	0.5 ms
Courant de sortie max.	1 A
Puissance de commutation max. CA	27 VA
Puissance de commutation CC max.	27 W
Résistance aux courts-circuits	non
Résistance aux surcharges	Non disponible
Plage de tension de service CA	12 V...27 V
Plage de tension de service CC	12 V...27 V
Protection contre l'inversion de polarité	non
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique	M8x1 codage A selon EN 61076-2-104
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par enclenchement Verrouillage par vis non orientable
Connexion électrique 1, type de fixation compatible	Compatible avec le verrouillage par encliquetage Compatible avec le verrouillage à vis pivotant
Orientation du départ du raccord	longitudinal
Mode de fixation	Avec accessoires
Position de montage	Indifférente

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	45 g
Couleur du boîtier	noir
Matériau du boîtier	Résine époxy PET Acier Acier galvanisé Zinc moulé sous pression
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...70 °C
Degré de protection	IP67
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L