


Reductor EMGA-40-A-G3-40P

Número de artículo: 8085342

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	40 mm
Tamaño de la brida del motor	40 mm
Holgura torsional	0.35 grado
Tipo de reductor	Winkelgetriebe
Relación de reducción	3:1
Velocidad máxima de accionamiento	18000 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP54
Momento de giro permanente de salida	4.5 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	0.049 kgcm ²
Momento de giro máx. de salida	7 Nm
Rendimiento máximo	95 %
Rigidez torsional	0.8 Nm/arcmin
Peso del producto	500 g
Conexión entre reductor y eje de salida	40G
Interfaz entre reductor y actuador	40P
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS