


Reductor EMGA-60-A-G3-60P

Número de artículo: 8085344

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	60 mm
Tamaño de la brida del motor	60 mm
Holgura torsional	0.27 grado
Tipo de reductor	Winkelgetriebe
Relación de reducción	3:1
Velocidad máxima de accionamiento	13000 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP54
Momento de giro permanente de salida	14 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	0.394 kgcm ²
Momento de giro máx. de salida	22 Nm
Rendimiento máximo	95 %
Rigidez torsional	2 Nm/arcmin
Peso del producto	1700 g
Conexión entre reductor y eje de salida	60G
Interfaz entre reductor y actuador	60P
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS