

Reductor EMGA-80-A-G3-80P

Número de artículo: 8085346

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	80 mm
Tamaño de la brida del motor	80 mm
Holgura torsional	0.22 grado
Tipo de reductor	Winkelgetriebe
Relación de reducción	3:1
Velocidad máxima de accionamiento	7000 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP54
Momento de giro permanente de salida	40 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	1.409 kgcm ²
Momento de giro máx. de salida	64 Nm
Rendimiento máximo	95 %
Rigidez torsional	5 Nm/arcmin
Peso del producto	4300 g
Carga axial admisible del eje	1000 N
Esfuerzo radial admisible del eje	750 N
Conexión entre reductor y eje de salida	80G
Interfaz entre reductor y actuador	80P
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS