

## Tuyau plastique PAN-4X0,75-SI

Code article: 152697

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø extérieur                                       | 4 mm                                                                                                                                                            |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 18 mm                                                                                                                                                           |
| Ø intérieur                                       | 2.9 mm                                                                                                                                                          |
| Rayon de courbure min.                            | 12 mm                                                                                                                                                           |
| Propriétés du tuyau                               | compatible avec la chaîne porte-câbles                                                                                                                          |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi                                                                                           |
| Certification                                     | TÜV                                                                                                                                                             |
| Classification maritime                           | Voir certificat                                                                                                                                                 |
| Certificat de l'organisme d'émission              | B 013277 0506 00                                                                                                                                                |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                      |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                  |
| Température ambiante                              | -30 °C...80 °C                                                                                                                                                  |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0.006 kg/m                                                                                                                                                      |
| Raccord pneumatique                               | pour raccord enfichable de Ø extérieur de 4 mm<br>pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord<br>Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm |
| Couleur                                           | Argent                                                                                                                                                          |
| Dureté Shore                                      | D 55 +/-3                                                                                                                                                       |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS                                                                                                                                                 |
| Matériau du tuyau                                 | TPE-A                                                                                                                                                           |