

# Union QS-6

Code article: 153032

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                         | Valeur                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                   | Standard                                                                |
| Diamètre nominal                                         | 4.3 mm                                                                  |
| Position de montage                                      | Indifférente                                                            |
| Modèle                                                   | forme droite                                                            |
| Taille de fût                                            | 10                                                                      |
| Structure de construction                                | Principe Push-pull                                                      |
| Pression de service sur la plage de température totale   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi       |
| Pression de service en fonction de la température        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi     |
| Note concernant la pression de service                   | Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C                                         |
| Fluide de service                                        | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace) |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande           | Fonctionnement lubrifié possible                                        |
| Classe de protection anticorrosion CRC                   | 1 - faibles effets de corrosion                                         |
| Conformité PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14 | Classe 4 selon ISO 14644-1                                              |
| Température ambiante                                     | -10 °C...80 °C                                                          |
| Poids du produit                                         | 6.5 g                                                                   |
| Raccord pneumatique 1                                    | pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm                                       |
| Raccord pneumatique 2                                    | pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm                                       |
| Couleur de la bague de démontage                         | bleu                                                                    |
| Note sur le matériau                                     | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau du boîtier                                      | PBT                                                                     |
| Matériau de la bague de démontage                        | POM                                                                     |
| Matériau du joint de tuyau                               | NBR                                                                     |
| Matériau collier de serrage                              | Acier inoxydable fortement allié                                        |