

# Raccord coudé tournant QSRL-1/2-12

Code article: 153418

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	7.4 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Revêtement
Position de montage	Indifférente
Modèle	Forme coudée
Taille de fût	1
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Vitesse de rotation max.	250 1/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple radial max.	0.025 Nm
Couple de serrage nominal	26 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	90 g
Mode de fixation	Tête hexagonale, surplat 24
Raccord pneumatique 1	Filetage R1/2
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Couleur de la bague de démontage	bleu
Matériau du tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié