

Pinza paralela DHPC-40-A-B-1

Número de artículo: 8116898

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Carrera por mordaza	15 mm
Precisión máx. de sustitución	0.2 mm
Juego angular máximo de las mordazas ax, ay	0 grado
Holgura máxima Sz de las mordazas	0 mm
Simetría de rotación	0.2 mm
Precisión de repetición de las pinzas	0.02 mm
Número de mordazas	2
Tipo de actuador	neumático
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Función de sujeción	Paralelo
Aseguramiento de la fuerza de sujeción	Al abrir
Forma constructiva	Sentido de conexión hacia abajo Palanca Tipo de fijación lateral del dedo de la pinza Movimiento guiado forzado
Guía	Guía de bolas
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Frecuencia de trabajo máxima de la pinza	1 Hz
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar	158 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar	153 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza total de sujeción a 6 bar durante la apertura	777.2 N
Fuerza de fijación a 6 bar en cierre	717.2 N

Característica	Valor
Fuerza de sujeción por mordazas a 6 bar, abriendo	388.6 N
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre	358.6 N
Momento de inercia de la masa	15.49 kgcm ²
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza	351.5 N
Momento estático Mx máximo en la mordaza	16.15 Nm
Momento estático My máximo en la mordaza	9.55 Nm
Momento estático Mz máximo en la mordaza	9.55 Nm
Peso del producto	1408 g
Tipo de fijación	Montaje directo mediante taladro pasante Fijación directa mediante rosca En bastidor de montaje Con taladro pasante y pasador de ajuste Con rosca interior y pasador de ajuste A elegir:
Conexión neumática	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado
Material de las mordazas	Acero inoxidable de alta aleación