

servomoteur EMMS-AS-55-S-HS-RR-S1

N° de pièce: 1569776

FESTO

Sans réducteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	IEC 60034
Classe d'isolement	F
Classe de fonctionnement selon EN 60034-1	S1
Surveillance de la température	Résistance CTP
Degré de protection	IP65
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Tension de service nominale CC	565 V
Tension DC nominale	565 V
Type de capteur de bobine	En étoile interne
Nombre de paires de pôles	4
Couple à l'arrêt	0,46 Nm
Couple nominal	0,31 Nm
Couple de crête	1,62 Nm
Vitesse de rotation nominale	7.600 1/min
Vitesse de rotation max.	9.840 1/min
Puissance nominale du moteur	246 W
Courant nominal moteur	0,49 A
Courant de crête	2,7 A
Constante de moteur	0,635 Nm/A
Tension constante, phase-phase	40,58 mVmin
Résistance de la bobine phase-phase	56,9 Ohm
Inductance de la bobine phase-phase	38,1 mH
Moment d'inertie total de la prise de force	0,13 kgcm ²
Poids du produit	1.200 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	75 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	140 N
Codeur de position de rotor	Résolveur
Interface du capteur de position du rotor	SIN/COS signal analogique
Principe de mesure du capteur de position du rotor	inductif
MTTF, sous-composant	80 ans, capteur de position du rotor
MTTFd, sous-composant	160 ans, capteur de position du rotor