


Reductor
EMGA-60-A-G12-60P
Número de artículo: 8141739

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	60 mm
Tamaño de la brida del motor	60 mm
Holgura torsional	0.3 grado
Tipo de reductor	Winkelgetriebe
Relación de reducción	12:1
Velocidad máxima de accionamiento	13000 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP54
Momento de giro permanente de salida	44 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	0.391 kgcm ²
Momento de giro máx. de salida	70 Nm
Rendimiento máximo	94 %
Rigidez torsional	2 Nm/arcmin
Peso del producto	1900 g
Conexión entre reductor y eje de salida	60G
Interfaz entre reductor y actuador	60P
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS