

Número de artículo: 8148310



Característica	Valor
Temperatura ambiente	-15 °C...40 °C
Nota sobre la temperatura ambiente	Hasta 80 °C con derating de -1,5% por grado centígrado
Máx. altura de montaje	4000 m
Nota sobre la altura máxima de montaje	A partir de 1.000 m solo con reducción de -1,0 % por 100 m
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Conforme a la norma	IEC 60034
Clase térmica según EN 60034-1	F
Temperatura máxima de devanado	155 °C
Clase de dimensionado según EN 60034-1	S1
Supervisión de la temperatura	Transferencia de calor del motor digital vía EnDat 2.2
Forma de motor según EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Posición de montaje	Cualquiera
Grado de protección	IP21
Nota sobre el grado de protección	IP21 para el árbol del motor sin anillo obturador radial IP65 para el árbol del motor con anillo de obturación radial IP67 para la caja motor, incluida la técnica de conexión
Precisión de concentricidad, coaxialidad, juego axial según DIN SPEC 42955	N
Calidad de equilibrado	G 2,5
Momento de enclavamiento	<1,0% del par máximo
Vida útil del cojinete en condiciones nominales	20000 h
Tipo de árbol de la chaveta	DIN 6885 A 8 x 7 x 36
Código de interfaz, salida motor	150A
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector híbrido
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M23x1
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	15
Grado de ensuciamiento	2

Característica	Valor
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Resistencia a las vibraciones	Según EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Según EN 60068-2-29 15 g/11 ms según EN 60068-2-27
Certificación	RCM c UL us - Recognized (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de baja tensión de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Organismo que expide el certificado	UL E342973
Tensión nominal de funcionamiento DC	680 V
Tipo de conmutación del devanado	Estrella interior
Número de pares de polos	5
Momento de giro en reposo	33 Nm
Momento de giro nominal	27.1 Nm
Momento de giro máximo	64 Nm
Revoluciones nominales	1500 1/min
Revoluciones máx.	2368 1/min
Revoluciones mecánicas máx.	10000 1/min
Aceleración angular	100000 rad/s ²
Potencia nominal del motor	4257 W
Corriente permanente en reposo	11.4 A
Corriente nominal del motor	9.5 A
Corriente de pico	24 A
Constante del motor	2.85 Nm/A
Constantes del momento de giro en reposo	3.3 Nm/A
Constante de tensión, fase/fase	199.4 mVmin
Resistencia del devanado fase-fase	0.935 Ohm
Inductancia del devanado fase-fase	14.6 mH
Devanado inductancia longitudinal Ld (fase)	7.2 mH
Inductancia transversal Lq del devanado (fase)	7.3 mH
Constante de tiempo eléctrica	15.4 ms
Constante de tiempo térmica	45 min.
Resistencia térmica	0.45 K/W
Brida de medición	450 x 450 x 30 mm, acero
Par de salida total de inercia	46.9 kgcm ²
Peso del producto	22200 g
Carga axial admisible del eje	294 N
Esfuerzo radial admisible del eje	1470 N
Transmisor de posición del rotor	Encoder absoluto, multivuelta
Designación del fabricante del transmisor de posición del rotor	EQI 1331
Vueltas detectables de manera absoluta del transmisor de posición del rotor	4096
Transmisor de posición del rotor, interfaz	EnDat 22
Transmisor de posición del rotor, principio de medición	Inductivo
Tensión de funcionamiento DC del transmisor de posición del rotor	5 V
Margen de tensión de funcionamiento DC del transmisor de posición del rotor	3.6 V...14 V
Valores de posición por revolución del transmisor de posición del rotor	524288
Resolución del transmisor de posición del rotor	19 bit

Característica	Valor
Precisión del sistema de medición de ángulos del transmisor de posición del rotor	-65 arcsec...65 arcsec
Momento de retención del freno	45 Nm
Tensión de funcionamiento DC del freno	24 V
Consumo de corriente del freno	1.08 A
Consumo de potencia del freno	26 W
Tiempo de desconexión del freno	230 ms
Tiempo de cierre del freno	45 ms
Retardo de respuesta DC del freno	6 ms
Velocidad en vacío máx. del freno	10000 1/min
Máx. trabajo de fricción por proceso de frenado	28000 J
Número de paradas de emergencia por hora	1
Trabajo total de fricción del freno	2600 kJ
Momento de inercia de la masa del freno	8.2 kgcm ²
Ciclos de conmutación, freno de inmovilización	5 millones de accionamientos en vacío (sin fricción)
MTTF, componente parcial	190 años, transmisor de posición del rotor
Eficiencia energética	ENEFF (CN)/clase 1