


# Câble de raccordement|conduite de raccordement NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Code article: 1585794

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                    | Valeur                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Longueur du tuyau de protection                     | 10 m                                                                    |
| Position de montage                                 | Indifférente                                                            |
| Utilisation à l'extérieur                           | Sites protégés des intempéries classe C1 selon IEC 60654-1              |
| Plage de tension de service CC                      | 0 V...30 V                                                              |
| Conformité PWIS                                     | VDMA24364-Zone III                                                      |
| Humidité relative de l'air                          | 5 - 100 %<br>Condensation                                               |
| Degré de protection                                 | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                                         |
| Température ambiante                                | -20 °C...60 °C                                                          |
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble | -5 °C...60 °C                                                           |
| Raccord électrique 1                                | Connecteur mâle droit, à 5 pôles                                        |
| Raccord électrique 2                                | Extrémité nue, 5 fils                                                   |
| Fluide de service                                   | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande      | Fonctionnement lubrifié possible                                        |
| Raccord pneumatique                                 | pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm<br>pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm |
| Rayon de courbure min. du câble                     | 100 mm                                                                  |
| Composition du câble                                | 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                |
| Poids du produit                                    | 2500 g                                                                  |
| Note sur le matériau                                | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau de gaine de protection                     | PA                                                                      |
| Matériau raccord de tuyau de protection             | PA                                                                      |
| Matériau de gaine du câble                          | PVC                                                                     |
| Matériau joints d'étanchéité                        | TPE                                                                     |