Câble de raccordement|conduite de raccordement NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Code article: 1585795



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur du tuyau de protection	15 m
Position de montage	Indifférente
Utilisation à l'extérieur	Sites protégés des intempéries classe C1 selon IEC 60654-1
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Humidité relative de l'air	5 - 100 % Condensation
Degré de protection	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...60 °C
Raccord électrique 1	Connecteur mâle droit, à 5 pôles
Raccord électrique 2	Extrémité nue, 5 fils
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Raccord pneumatique	pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Rayon de courbure min. du câble	100 mm
Composition du câble	5 x 0,75 mm²
Poids du produit	3750 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de gaine de protection	PA
Matériau raccord de tuyau de protection	PA
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau joints d'étanchéité	TPE