

# Raccord enfichable en T QST-V0-3/8-10

Code article: 160529

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                                |
| Diamètre nominal                                       | 8.3 mm                                                                  |
| Matériau du test de résistance au feu                  | UL94 V-0 (corps)<br>UL94 V-0 (bague de démontage)                       |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Revêtement                                                              |
| Modèle                                                 | Forme en T                                                              |
| Taille de fût                                          | 10                                                                      |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                      |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| Note concernant la pression de service                 | Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C                                         |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace) |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                        |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 2 - Effets de corrosion moyens                                          |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Température ambiante                                   | 0 °C...60 °C                                                            |
| Couple de serrage nominal                              | 15.5 Nm                                                                 |
| Tolérance du couple de serrage nominal                 | ± 20 %                                                                  |
| Poids du produit                                       | 44 g                                                                    |
| Mode de fixation                                       | Tête hexagonale, surplat 17                                             |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage R3/8                                                           |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm                                      |
| Couleur de la bague de démontage                       | Noir                                                                    |
| Matériau du tourillon vissé                            | Laiton nickelé                                                          |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau du boîtier                                    | PBT                                                                     |
| Matériau de la bague de démontage                      | PBT                                                                     |
| Matériau du joint de tuyau                             | NBR                                                                     |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable fortement allié<br>Laiton                              |