


Câble à connecteur femelle KMPPE-B-5

Code article: 161878

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conforme à la norme	DIN 47100
Désignation du câble	Avec accessoires
Fréquence de raccordement	500
Poids du produit	459 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	ronde
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	coudé
Raccord électrique 1, connectique	M16x0,75 selon EN 61076-2-106
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	8
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	8
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	5 A
Résistance à la tension de choc	0.6 kV
Blindage	oui
Longueur de câble	5 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Diamètre de câble	6.8 mm
Composition du câble	8 x 0,25 mm ²
Section nominale du fil	0.25 mm ²
Extrémités de fils	Coupure franche
Degré de protection	IP67
Note sur le degré de protection	à l'état monté

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-30 °C...80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...70 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	1
Matériau de gaine du câble	PVC
Couleur de gaine de câble	Gris
Matériau du boîtier	PA
Matériau de verrouillage à vis	PA