



Cable de conexión
NEBC-R3G4-ES-10-N-S-R3G4-ET
Número de artículo: 8188956

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-114
Identificación del cable	Sin soporte para placas de identificación
Frecuencia de conexión	750
Peso del producto	382.5 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado de control
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	RJ45 según IEC 60603-7-3
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	4
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo con enclavamiento
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 2, salida del cable	Recto
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	RJ45 según IEC 60603-7-3
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	4
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	Bloqueo con enclavamiento
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...60 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	1 A
Resistencia a los picos de tensión	1.5 kV
Protección contra inversión de polaridad	No
Conexión a conductor protector	No disponible
Apantallamiento	sí
Características de transmisión	según comunicación de sistema AP
Longitud del cable	10 m
Propiedades del cable	Con aptitud para cadenas de energía
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de las pruebas bajo demanda

Característica	Valor
Radio de flexión, tendido fijo del cable	18 mm
Radio de flexión, tendido de cables móvil	75 mm
Diámetro del cable	5.5 mm
Tolerancia del diámetro del cable	±0,2 mm
Estructura de cable	2 x 2 x AWG26
Sección nominal del cable	AWG26
Grado de protección	IP20
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Características especiales	Resistente al aceite
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-20 °C...80 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS Sin halógenos Exento de ésteres de ácido fosfórico
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la cubierta aislante del cable	PUR
Color de la cubierta aislante del cable	gris plata con franjas azules celestes
Material del cuerpo	TPE-U(PUR)
Color del cuerpo	Negro
Material de la fijación por tornillo	Latón, niquelado
Material de las juntas	TPE-U(PUR)
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre, dorada
Material de la cubierta aislante	PP