


Eje de accionamiento por husillo ELGD-BS-KF-120-800-0H-5P

Número de artículo: 8192296

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera de trabajo	800 mm
Tamaño	120
Reserva de carrera	0 mm
Juego de inversión	0.15 mm
Diámetro del husillo	25 mm
Paso de husillo	5 mm/rev
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Eje lineal electromecánico Con husillo de rodamiento de bolas
Tipo de motor	Motor paso a paso Servomotor
Tipo de husillo	Husillo de bolas
Principio de medición del sistema de medición de recorrido	Incremental
Detección de posición	Para sensores inductivos
Aceleración máx.	15 m/s ²
Revoluciones máx.	3200 1/min
Velocidad máxima	0.27 m/s
Precisión de repetición	±0,01 mm
Tiempo de conexión	100%
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/ Zn/Ni (F1a)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	1 mJ
Nota sobre la energía de impacto en las posiciones finales	A la velocidad máxima del recorrido de referencia de 0,01 m/s
Momento de superficie de 2.º grado Iy	3550000 mm ⁴
Momento de superficie de 2.º grado Iz	8985000 mm ⁴
Momento de giro en funcionamiento sin carga, con máxima velocidad del movimiento	0.344 Nm

Característica	Valor
Momento de giro en funcionamiento sin carga, con mínima velocidad del movimiento	0.167 Nm
Fuerza máx. Fy	4300 N
Fuerza Fz máxima	4300 N
Fuerza Fy máxima eje total	2957 N
Fuerza Fz máxima eje total	5608 N
Fy con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	17576 N
Fz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	17576 N
Momento Mx máximo	170 Nm
Momento My máx.	50 Nm
Momento máximo Mz	60 Nm
Momento máximo Mx eje total	207 Nm
Momento máximo My eje total	63 Nm
Momento máximo Mz eje total	76 Nm
Mx con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	730 Nm
My con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	162 Nm
Mz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	162 Nm
Distancia entre la superficie del carro y el centro de la guía	80 mm
Fuerza radial máxima en el vástago de accionamiento	750 N
Fuerza de avance máx. Fx	3520 N
Momento de inercia de torsión It	1433600 mm ⁴
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	2.633 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0.00633 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0.76031 kgcm ²
Constante de avance	5 mm/rev
Vida útil de referencia	5000 km
Intervalo de mantenimiento	Lubricación de por vida
Masa móvil	1814 g
Peso del producto	17847 g
Peso básico con carrera de 0 mm	6087 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	147 g
Flexión dinámica (carga en movimiento)	0,05 % de la longitud del eje, máximo 0,5 mm
Flexión estática (carga detenida)	0,1 % de la longitud del eje
Código de interfaz del actuador	S60
Material de la culata posterior	Aluminio de fundición en coquilla, pintado
Material del perfil	Aleación forjada de aluminio anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la cinta de recubrimiento	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la tapa del accionamiento	Aluminio de fundición en coquilla, pintado
Material de la guía del carro	Acero
Material del raíl de guía	Acero
Material del carro	Aleación de forja de aluminio
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	Acero