

Leva de comutación EAPM-E24-60-SLS

Número de artículo: 8197117

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso del producto	32 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la leva de comutación	Acero