


Amortiguador DYSD-Q13-8-8-Y1F-Y9

Número de artículo: 8199041

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	8
Carrera	8 mm
Amortiguación	Autorregulables
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Sin
Velocidad máx. de impacto	0.5 m/s
Tiempo de reposición a temperatura ambiente	0.2 s
Tiempo de reposición a temperatura ambiente mín.	1 s
Modo de funcionamiento	Empuje De simple efecto
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Apto para la fabricación de baterías según la definición interna de Festo en grado de severidad F1A con restricciones en cuanto al uso de Cu/Zn/Ni.
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Longitud de amortiguación	8 mm
Fuerza máxima de impacto	420 N
Par de apriete máx.	5 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	4.8 J
Consumo máximo de energía por hora	11520 J
Fuerza de reposición	9 N
Fuerza de inserción mín.	30 N
Peso del producto	41.5 g
Rango de masas	38.4 kg
Tipo de fijación	Con contratuerca
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Acero de alta aleación
Material del vástago	Acero de alta aleación
Material de las tuercas	Acero de alta aleación