


**Gorrón**  
**DARF-Q13-16**  
Número de artículo: 8200998

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                             | Valor                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | 16                                                                                  |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                          |
| para Ø de émbolo                                           | Ø 16                                                                                |
| Forma constructiva                                         | Gorrón                                                                              |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                        |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-C1-L                                                                      |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/<br>Zn/Ni (F1a) |
| Clase de sala limpia                                       | Clase 9 según ISO 14644-1                                                           |
| Temperatura de almacenamiento                              | -20 °C...60 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente                                       | 0 °C...60 °C                                                                        |
| Momento de flexión máx.                                    | 4 Nm                                                                                |
| Carga axial estática máx.                                  | 140 N                                                                               |
| Peso del producto                                          | 75 g                                                                                |
| Tipo de fijación                                           | Con taladro pasante y casquillos para centrar                                       |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                                   |
| Material del gorrón                                        | Acero templado                                                                      |