


Kit de robot-pinza paralela EHPS-25-A-RA50

Número de artículo: 8210810

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Carrera por mordaza	16 mm
Precisión máx. de sustitución	0.2 mm
Juego angular máximo de las mordazas ax, ay	0.3 grado
Holgura máxima Sz de las mordazas	0.04 mm
Simetría de rotación	0.2 mm
Precisión de repetición de las pinzas	0.01 mm
Número de mordazas	2
Tipo de actuador	eléctrico
Posición de montaje	Cualquiera
Función de sujeción	Paralelo
Forma constructiva	Engranaje helicoidal Forma en T Cremallera/piñón Pinza eléctrica
Conforme a la norma	IEC 61010-1
Guía	Guía deslizante
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Tipo de motor	Servomotor DC
Elementos de mando	Interruptor con enclavamiento
Indicación de dispuesto para el funcionamiento	Diodo emisor de luz
Frecuencia de ciclo máx.	0.8 Hz
Consumo de corriente máx.	2 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Certificación	RCM
Símbolo KC	KC-CEM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nivel de presión acústica	70 dB(A)

Característica	Valor
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Fuerza total de sujeción	312 N
Momento de inercia de la masa	5.27 kgcm ²
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza	450 N
Momento estático Mx máximo en la mordaza	28 Nm
Momento estático My máximo en la mordaza	16 Nm
Momento estático Mz máximo en la mordaza	28 Nm
Intervalos de lubricación para componentes guiados	2 MioCyc
Peso del producto	1000 g
Masa máx. por dedo externo	230 g
Conexión eléctrica	5 pines Cable con conector M12x1
Tipo de fijación	Con rosca interior y casquillo para centrar Con taladro pasante y casquillos para centrar A elegir:
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado
Material de las mordazas	Acero inoxidable de alta aleación
Suministro	1 placa adaptadora 1 rollo de tejido autoadherente 1 transmisor de posiciones 2 cables de conexión