

Robinet à boisseau sphérique VZBA-1/2"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T

Code article: 1692224

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique à 3 voies Trou en T
Mode d'actionnement	mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de vanne	Rp1/2
Indication de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Plan de pose des flasques	F03 F04
Ø intérieur	12.7 mm
Diamètre nominal DN	15
Fonction de distributeur	3/2
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Sens d'écoulement	Réversible
Pression nominale de vanne PN	63
Couple d'actionnement	13 Nm
Selon la norme	EN 10226-1 ISO 5211
Fluide	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:] Gaz inertes Eau - pas de vapeur d'eau Liquides neutres Autres fluides sur demande
Température du fluide	-10 °C...200 °C
Débit Kv type T carré	4.8 m³/h
Débit Kv type T droit	8.3 m³/h
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié

Caractéristiques	Valeur
Référence matériau du boîtier	1.4408
Matériau joints d'étanchéité	PTFE Renforcé de PTFE
Matériau de bille	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau bille	1.4408
Matériau d'arbre	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau d'arbre	1.4401
Poids du produit	700 g
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts