



# Module de dérivation FRM-H-D-MINI

Code article: 170687

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                                 | Valeur                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Position de montage                                              | Indifférente                                              |
| Structure de construction                                        | Module de dérivation                                      |
| Pression de service                                              | 0.015 MPa...1.6 MPa<br>0.15 bar...16 bar                  |
| Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2 | 2000 l/min                                                |
| Fluide de service                                                | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Gaz inertes |
| Classe de protection anticorrosion CRC                           | 2 - Effets de corrosion moyens                            |
| Conformité PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Température de stockage                                          | -10 °C...60 °C                                            |
| Classe de pureté de l'air en sortie                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Gaz inertes |
| Température du fluide                                            | -10 °C...60 °C                                            |
| Température ambiante                                             | -10 °C...60 °C                                            |
| Poids du produit                                                 | 233 g                                                     |
| Raccord pneumatique 3                                            | G1/4                                                      |
| Raccord pneumatique 4                                            | G1/4                                                      |
| Note sur le matériau                                             | Conforme à RoHS                                           |
| Matériau du boîtier                                              | Aluminium moulé sous pression                             |