


Filtre-manodétendeur LFR-1-D-5M-MAXI-NPT

Code article: 173816

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Position de montage	verticale
Finesse de filtration	5 µm
Purgeur de condensats	Manuelle par rotation
Volume max. de condensats	80 cm ³
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Hystérésis max. de pression	0.4 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	8000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 8 : 4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1470 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec équerre-support Au choix :
Raccord pneumatique 1	1 NPT
Raccord pneumatique 2	1 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC